



MODELO	DESCRIPCION
AR-1407K1	Aceite para bomba de vacío importado envase de 1 litro
AR-1407K2	Aceite para bomba de vacío importado envase de 4 litros.
AR-1407K3	Aceite para bomba de vacío importado envase de 20 litros.
AR-310	Agitador magnético sencillo de 15 x 15 cm. Cubierta de Inoxidable. 120 voltios
AR-312	Agitador magnético doble de 15 x15 cm. c/u. Cubierta de Inoxidable. 120 voltios
AR-1500	Bomba vacío sin lubricar de 72 lts/min, vacío max. 500 mm/Hg, Motor 1/4 HP
AR-1500L	Bomba vacío lubricada de 72 lts/min, vacío max 500 mm/Hg, Motor 1/4 HP
AR-386	Gradilla de acero inoxidable para Baño María para 60 tubos de ensayo de tamaño standard
AR-290	Horno de secado, cámara de aluminio, 40 x 40 x 40 cm, análogo, 220 °C.
AR-290A	Horno de secado, cámara de aluminio, 40 x 40 x 40 cm, análogo, con motor, 220 °C.
AR-290D	Horno de secado, cámara de aluminio, 40 x 40 x 40 cm, análogo con indicador, 220 °C.
AR-290AD	Horno de secado, cámara de aluminio, 40 x 40 x 40 cm, análogo con indicador y motor, 220 °C.
AR-130	Incubadora, cámara de aluminio, 40 x 40 x 40 cm, análoga, 75 °C.
AR-130A	Incubadora, cámara de aluminio, 40 x 40 x 40 cm, análoga, 75 °C. Con motor
AR-130D	Incubadora, cámara de aluminio, 40 x 40 x 40 cm, análoga con indicador, 75 °C.
AR-130AD	Incubadora, cámara de aluminio, 40 x 40 x 40 cm, análoga con indicador y con motor, 75 °C.
AR-144	Incubadora de baja temperatura, 39x29x39 cm, Digital
AR-340	Mufla, 12 x 19 x 11 cm, análoga con indicador, 1,100 °C, Sens. 2 °C, 120 voltios.
AR-300	Plato caliente sencillo, plancha aluminio, 13.5 x 13.5 cm. 120 voltios.
AR-302	Plato caliente doble, plancha aluminio, 13.5 x 13.5 cm. c/u, 120 voltios.
AR-311	Termoagitador sencillo, plancha aluminio, de 13.5 x 13.5 cm. 120 voltios.
AR-313	Termoagitador doble, plancha aluminio, de 13.5 x 13.5 cm. 120 voltios.
* AR-371	Termobaño, tina inoxidable, análogo sin indicador, temp max. 95 °C, 60 tubos std..
* AR-371D	Termobaño, tina inoxidable, análogo con indicador, temp max. 95 °C, 60 tubos std.
AR-382	Tapa de acero inoxidable para termobaño AR-371, AR-371D